



Expert Test Services

Preisliste

EXPERT TEST SERVICES

Preisliste

Akkreditierter Bereich STS 0370

Zug / Druckfestigkeitsprüfung Schrauben und Muttern	EUR
Einrichtungspauschale pro Prüfreihe	45
Kosten für jede Probe der Versuchsreihe	45
Andere Zug- respektive Ausreissversuche nach Aufwand	220/h

Härteprüfungen / Härteverlaufsmessungen	EUR
Härteprüfung nach Vickers und Mikrohärteprüfung* pro Probe (3 Eindrücke)	55
Einsatzhärtungstiefe*, Kohlunugszustand* Prüfung pro Probe (5 Eindrücke + Kernhärte)	70
*exklusive Probenpräparation; Zusatzkosten siehe nicht akkreditierter Bereich	

Reibwert- und Drehmomentanalyse, Eindreh- und Überdrehversuche	EUR
Ermittlung der Anzieheigenschaften von 12 Proben	525
Bestimmung des Anziehdrehmoments/Anziehdrehwinkels für überelastisches Anziehen	auf Anfrage

Schichtdickenmessung	EUR
XRF Schichtdickenmessung (10 Prüflinge)	45

Materialanalyse mit Spektralanalyse (Funkenspektrometer ICP-OES)	EUR
Einrichtungspauschale Standardprobe ($\geq \varnothing 15\text{mm}$)	45
Einrichtungspauschale Kleinteil ($< \varnothing 15\text{mm}$)	90
Messung pro Probe	90

Salzsprühtest			
10 Prüflinge inklusive Fotodokumentation vor und nach dem Test			
	EUR		EUR
24 Stunden	135	240 Stunden	1'050
48 Stunden	265	480 Stunden	1'485
72 Stunden	350	720 Stunden	2'185
96 Stunden	440	1'000 Stunden	2'925
144 Stunden	655	Zusätzliche Fotos pro Aufnahme	20

Geltungsbereich der akkreditierten Prüfungen siehe: www.sas.admin.ch

EXPERT TEST SERVICES

Preisliste

Nicht akkreditierte Prüfungen

Beschreibung	EUR
Probenpräparation von Stählen (Trennen maximal 2 Schnitte; Einbetten, Schleifen und Polieren). Andere Materialien auf Anfrage.	135
Härteprüfungen nach Rockwell pro Probe (3 Eindrücke)	55

Dienstleistungen

Schraubenberechnung nach VDI 2230	EUR
Standardberechnung mit Stahl bei Raumtemperatur (RT)	1'050
Berechnung andere Werkstoffe bei RT oder Standardwerkstoffe bei nicht RT	1'400
Berechnung andere Werkstoffe bei nicht RT	2'095

Technische Beratung	EUR
Fehleranalyse nach Aufwand	220/h
Technische Beratung vor Ort	220/h
Fahrzeit zum Kunden	110/h
IMDS Eintrag (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)	55

- Alle Preise ohne MwSt.
- Europreise lehnen sich an den aktuellen Währungskurs.
- Preise geltend für Standardprüfungen.
- Alle Prüfungen inklusive eines Prüfprotokolls.
- Prüfbericht mit ausführlicher Dokumentation und Interpretation der Prüfergebnisse wird auf einer Stundenbasis von EUR 220.- /h verrechnet.
- Bearbeitungszeit im Regelfall nach Prüfguteingang ist 5 Arbeitstage (Ausnahme: Salzsprühnebeltest nach Vereinbarung).
- 50% Expresszuschlag mit einer Bearbeitungszeit maximal 2 Arbeitstagen nach Prüfguteingang (Ausnahme: Salzsprühnebeltest nach Vereinbarung).
- Es gelten unsere [AGB's](#)
- Version Mai 2023

Kontaktieren Sie uns, um ein Angebot zu erhalten,

- für Deutschland: deutschland@bossard.com
- für Österreich: austria@bossard.com