

BOSSARD

Proven Productivity



Expert Test Services

Preisliste

EXPERT TEST SERVICES

Preisliste

Akkreditierter Bereich STS 0370

Zug / Druckfestigkeitsprüfung Schrauben und Muttern		CHF	
Einrichtungspauschale pro Prüfreihe		50	
Kosten für jede Probe der Versuchsreihe		50	
Andere Zug- respektive Ausreissversuche nach Aufwand		250/h	
Härteprüfungen / Härteverlaufsmessungen		CHF	
Härteprüfung nach Vickers und Mikrohärteprüfung* pro Probe (3 Eindrücke)		60	
Einsatzhärtungstiefe*, Kohlunugszustand* Prüfung pro Probe (5 Eindrücke + Kernhärte)		80	
*exklusive Probenpräparation; Zusatzkosten siehe nicht akkreditierter Bereich			
Reibwert- und Drehmomentanalyse, Eindreh- und Überdrehversuche		CHF	
Ermittlung der Anzieheigenschaften von 12 Proben		600	
Bestimmung des Anziehdrehmoments/Anziehdrehwinkels für überelastisches Anziehen		auf Anfrage	
Schichtdickenmessung		CHF	
XRF Schichtdickenmessung (10 Prüflinge)		50	
Materialanalyse mit Spektralanalyse (Funkenspektrometer ICP-OES)		CHF	
Einrichtungspauschale Standardprobe ($\geq \varnothing$ 15mm)		50	
Einrichtungspauschale Kleinteil ($< \varnothing$ 15mm)		100	
Messung pro Probe		100	
Salzsprühtest			
10 Prüflinge inklusive Fotodokumentation vor und nach dem Test			
	CHF		CHF
24 Stunden	150	240 Stunden	1'200
48 Stunden	300	480 Stunden	1'700
72 Stunden	400	720 Stunden	2'500
96 Stunden	500	1'000 Stunden	3'350
144 Stunden	750	Zusätzliche Fotos pro Aufnahme	20

Geltungsbereich der akkreditierten Prüfungen siehe: www.sas.admin.ch

EXPERT TEST SERVICES

Preisliste

Nicht akkreditierte Prüfungen

Beschreibung	CHF
Probenpräparation von Stählen (Trennen maximal 2 Schnitte; Einbetten, Schleifen und Polieren). Andere Materialien auf Anfrage.	150
Härteprüfungen nach Rockwell pro Probe (3 Eindrücke)	60

Dienstleistungen

Schraubenberechnung nach VDI 2230	CHF
Standardberechnung mit Stahl bei Raumtemperatur (RT)	1'200
Berechnung andere Werkstoffe bei RT oder Standardwerkstoffe bei nicht RT	1'600
Berechnung andere Werkstoffe bei nicht RT	2'400

Technische Beratung	CHF
Fehleranalyse nach Aufwand	250/h
Technische Beratung vor Ort	250/h
Fahrzeit zum Kunden	125/h
IMDS Eintrag (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)	60

- Alle Preise ohne MwSt.
- Europreise lehnen sich an den aktuellen Währungskurs.
- Preise geltend für Standardprüfungen.
- Alle Prüfungen inklusive eines Prüfprotokolls.
- Prüfbericht mit ausführlicher Dokumentation und Interpretation der Prüfergebnisse wird auf einer Stundenbasis von CHF 250.- /h verrechnet.
- Bearbeitungszeit im Regelfall nach Prüfguteingang ist 5 Arbeitstage (Ausnahme: Salzsprühnebeltest nach Vereinbarung).
- 50% Expresszuschlag mit einer Bearbeitungszeit maximal 2 Arbeitstagen nach Prüfguteingang (Ausnahme: Salzsprühnebeltest nach Vereinbarung).
- Es gelten unsere [AGB's](#)
- Version Mai 2023

Kontaktieren Sie uns, um eine Offerte zu erhalten: labor@bossard.com / +41 41 749 66 11