

TK PS - Standardausführung

Maße (in mm)	65 x 65	94 x 65	94 x 94	110 x 110	130 x 94	130 x 130	180 x 94	180 x 110	182 x 180	254 x 180	360 x 254
Mit metrischen Vorprägungen, Deckel grau	TK-PS 77-6-m 105 401 01, H: 57 mm	TK-PS 97-6-m 105 402 01, H: 57 mm	TK-PS 99-6-m 105 403 01, H: 57 mm	TK-PS 1111-7-m 105 404 01, H: 66 mm	TK-PS 1309-6-m 105 405 01, H: 75 mm	TK-PS 1313-7-m 105 405 01, H: 75 mm	TK-PS 1809-6-m 105 410 01, H: 90 mm	TK-PS 1811-9-m 105 406 01, H: 90 mm	TK-PS 1818-9-m 105 407 01, H: 90 mm	TK-PS 2518-9-m 105 408 01, H: 90 mm	TK-PS 3625-11-m 105 412 01, H: 111 mm
	TK-PS 77-8-m 105 901 01, H: 81 mm	TK-PS 97-8-m 105 902 01, H: 81 mm	TK-PS 99-8-m 105 903 01, H: 81 mm	TK-PS 1111-9-m 105 904 01, H: 90 mm	TK-PS 1309-8-m 105 905 01, H: 81 mm	TK-PS 1313-10-m 105 905 01, H: 99 mm	TK-PS 1809-8-m 105 910 01, H: 81 mm	TK-PS 1811-11-m 105 906 01, H: 111 mm	TK-PS 1818-11-m 105 907 01, H: 111 mm	TK-PS 2518-11-m 105 908 01, H: 111 mm	TK-PS 3625-16-m 105 912 01, H: 165 mm

Maße (in mm)	65 x 65	94 x 65	94 x 94	110 x 110	130 x 94	130 x 130	180 x 94	180 x 110	182 x 180	254 x 180	360 x 254
Mit metrischen Vorprägungen, Deckel transparent	TK-PS 77-6-tm 106 001 01, H: 57 mm	TK-PS 97-6-tm 106 002 01, H: 57 mm	TK-PS 99-6-tm 106 003 01, H: 57 mm	TK-PS 1111-7-tm 106 004 01, H: 66 mm	TK-PS 1309-6-tm 106 009 01, H: 57 mm	TK-PS 1313-7-tm 106 005 01, H: 75 mm	TK-PS 1809-6-tm 106 010 01, H: 57 mm	TK-PS 1811-9-tm 106 006 01, H: 90 mm	TK-PS 1818-9-tm 106 007 01, H: 90 mm	TK-PS 2518-9-tm 106 008 01, H: 90 mm	TK-PS 3625-11-tm 106 012 01, H: 111 mm
	TK-PS 77-8-tm 106 501 01, H: 81 mm	TK-PS 97-8-tm 106 502 01, H: 81 mm	TK-PS 99-8-tm 106 503 01, H: 81 mm	TK-PS 1111-9-tm 106 504 01, H: 90 mm	TK-PS 1309-8-tm 106 509 01, H: 81 mm	TK-PS 1313-10-tm 106 505 01, H: 99 mm	TK-PS 1809-8-tm 106 510 01, H: 81 mm	TK-PS 1811-11-tm 106 506 01, H: 111 mm	TK-PS 1818-11-tm 106 507 01, H: 111 mm	TK-PS 2518-11-tm 106 508 01, H: 111 mm	TK-PS 3625-16-tm 106 512 01, H: 165 mm

Zubehör	Abmessungen	Gehäusetyyp	Bestell-Nr.
Montageplatten mit Montageplattenhalter zur werkzeuglosen Montage. 1 Set = 5 Stück Montageplatten	TK MPH55 6 x 44 x 2,0	TK 55	195 055 01
TK MPH75 59 x 44 x 2,0	TK 75	195 075 01	
Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern	TK MPH77 45 x 45 x 2,5 mm	TK 77	195 001 01
TK MPH97 74 x 45 x 2,5 mm	TK 97	195 002 01	
TK MPL99 74 x 74 x 2,5 mm	TK 99	195 003 01	
TK MPL1111 90 x 90 x 2,5 mm	TK 1111	195 004 01	
TK MPH1309 110 x 74 x 2,5 mm	TK 1309	195 005 01	
TK MPH1313 110 x 110 x 2,5 mm	TK 1313	195 005 01	
TK MPH1809 160 x 74 x 2,5 mm	TK 1809	195 010 01	
Montageplatte aus Isolierstoff, inkl. Befestigungsschrauben	TK MPH1811 150 x 90 x 2,5 mm	TK 1811	195 006 01
TK MPH1818 150 x 150 x 2,5 mm	TK 1818	195 007 01	
TK MPH2518 220 x 150 x 2,5 mm	TK 2518	195 008 01	
TK MPH3625 331 x 220 x 2,5 mm	TK 3625	195 012 01	
Montageplatte aus Stahlblech, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern	TK MPS77 45 x 45 x 2,5	TK 77	197 001 01
TK MPS97 74 x 45 x 2,5	TK 97	197 002 01	
TK MPS99 74 x 74 x 2,5	TK 99	197 003 01	
TK MPS1111 90 x 90 x 2,5	TK 1111	197 004 01	
TK MPS1309 110 x 74 x 2,5	TK 1309	197 009 01	
TK MPS1313 110 x 110 x 2,5	TK 1313	197 005 01	
TK MPS1809 160 x 74 x 2,5	TK 1809	197 010 01	
Montageplatte aus Stahlblech, inkl. Befestigungsschrauben	TK MPS1811 150 x 90 x 2,5 mm	TK 1811	197 006 01
TK MPS1818 150 x 150 x 2,5 mm	TK 1818	197 007 01	
TK MPS2518 220 x 150 x 2,5 mm	TK 2518	197 008 01	
TK MPS3625 331 x 220 x 2,5 mm	TK 3625	197 012 01	

TK PC - Industriequalität

Maße (in mm)	52 x 50	65 x 50	65 x 65	94 x 65	94 x 94	110 x 110	130 x 94	130 x 130	180 x 94	180 x 110	182 x 180	254 x 180	360 x 254
Mit metrischen Vorprägungen, Deckel grau	TK-PC 55-4-m 127 455 01, H: 35 mm	TK-PC 75-4-m 127 475 01, H: 35 mm	TK-PC 77-6-m 127 401 01, H: 57 mm	TK-PC 97-6-m 127 403 01, H: 57 mm	TK-PC 99-6-m 127 403 01, H: 57 mm	TK-PC 1111-7-m 127 404 01, H: 66 mm	TK-PC 1309-6-m 127 405 01, H: 75 mm	TK-PC 1313-7-m 127 405 01, H: 75 mm	TK-PC 1809-6-m 127 410 01, H: 57 mm	TK-PC 1811-9-m 127 408 01, H: 90 mm	TK-PC 1818-9-m 127 407 01, H: 90 mm	TK-PC 2518-9-m 127 408 01, H: 90 mm	TK-PC 3625-11-m 127 412 01, H: 111 mm
	TK-PC 55-4-v 129 455 01, H: 35 mm mit integrierter Kabelverschraubung	TK-PC 75-4-v 129 475 01, H: 35 mm mit integrierter Kabelverschraubung	TK-PC 77-8-m 127 901 01, H: 81 mm	TK-PC 97-8-m 127 902 01, H: 81 mm	TK-PC 99-8-m 127 903 01, H: 81 mm	TK-PC 1111-9-m 127 904 01, H: 90 mm	TK-PC 1309-8-m 127 909 01, H: 81 mm	TK-PC 1313-10-m 127 905 01, H: 99 mm	TK-PC 1809-8-m 127 910 01, H: 81 mm	TK-PC 1811-11-m 127 906 01, H: 111 mm	TK-PC 1818-11-m 127 907 01, H: 111 mm	TK-PC 2518-11-m 127 908 01, H: 111 mm	TK-PC 3625-16-m 127 912 01, H: 165 mm

Maße (in mm)	52 x 50	65 x 50	65 x 65	94 x 65	94 x 94	110 x 110	130 x 94	130 x 130	180 x 94	180 x 110	182 x 180	254 x 180	360 x 254
Mit metrischen Vorprägungen, Deckel transparent	TK-PC 55-4-tm 137 455 01, H: 35 mm	TK-PC 75-4-tm 137 475 01, H: 35 mm	TK-PC 77-6-tm 137 001 01, H: 57 mm	TK-PC 97-6-tm 137 002 01, H: 57 mm	TK-PC 99-6-tm 137 003 01, H: 57 mm	TK-PC 1111-7-tm 137 004 01, H: 66 mm	TK-PC 1309-6-tm 137 009 01, H: 57 mm	TK-PC 1313-7-tm 137 005 01, H: 75 mm	TK-PC 1809-6-tm 137 010 01, H: 57 mm	TK-PC 1811-9-tm 137 006 01, H: 90 mm	TK-PC 1818-9-tm 137 007 01, H: 90 mm	TK-PC 2518-9-tm 137 008 01, H: 90 mm	TK-PC 3625-11-tm 137 012 01, H: 111 mm
	TK-PC 55-4-tv 139 455 01, H: 35 mm mit integrierter Kabelverschraubung	TK-PC 75-4-v 139 475 01, H: 35 mm mit integrierter Kabelverschraubung	TK-PC 77-8-tm 137 501 01, H: 81 mm	TK-PC 97-8-tm 137 502 01, H: 81 mm	TK-PC 99-8-tm 137 503 01, H: 81 mm	TK-PC 1111-9-tm 137 504 01, H: 90 mm	TK-PC 1309-8-tm 137 509 01, H: 81 mm	TK-PC 1313-10-tm 137 505 01, H: 99 mm	TK-PC 1809-8-tm 137 510 01, H: 81 mm	TK-PC 1811-11-tm 137 506 01, H: 111 mm	TK-PC 1818-11-tm 137 507 01, H: 111 mm	TK-PC 2518-11-tm 138 008 01, H: 165 mm	TK-PC 3625-16-tm 137 512 01, H: 165 mm

Zubehör	Typ	Bestell-Nr.
Distanzhalter-Set zum Erstellen eines Abstandes zw. Gehäuseboden und Leiter- bzw. Montageplatte 4 St. Abstand 6 mm, 4 St. Abstand 8 mm, inkl. Befestigungsschrauben	TK DST	194 100 01
Deckelschrauben mit Sonderkopf	TK DST	194 100 01
Montage-/Leiterplattenhalter aus Kunststoff, geeignet zur werkzeuglosen Montage von MP und LP in TK 55 und TK 75	TK MLH-55/75, 1 Set = 25 Paar	194 110 01
Handbetätigungsaufsatz aus Kunststoff, zum Aufrasten auf die Standard-Deckelschraube ab TK 77	TK SDR T40	195 018 01
Trennwand aus Kunststoff, geeignet zur Trennung von zwei Stromkreisen	TK TW-n für TK 1309-6 und TK 1809-6 TK TW-h für TK 1309-8 und TK 1809-8	196 009 01 196 909 01
Aussenscharnierset zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur Klapptür, inkl. 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone	TK ASS-k Aussenscharnierset klein ASS-gro Außenscharnierset groß, ab TK 1811	190 002 01 192 025 01 192 032 01 192 018 01 190 005 01
Vorhängeschloss-Set zum Umrüsten des Gehäusedeckels zur abschließbaren Klapptür, inkl. Vorhängeschloss, 2 Scharniere, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen und Bohrschablone	TK LFR-85 M16-32	16,5-32,5 195 995 01
Lochfräser	TK LFR-85 M16-32	16,5-32,5 195 995 01

Ergänzende Informationen entnehmen Sie bitte unserem Hauptkatalog.

Standardausführung
Industrie Qualität

Mit metrischen Vorprägungen, Deckel grau, flach
Mit metrischen Vorprägungen, Deckel transparent, flach