



IP65 IK08  690V AC 1000V DC max. 1250A PC -35°C +80°C  

GTi - Das System

Eigenschaften

- 5 Gehäusegrößen
- Offene Gehäuseseiten
- Integrierte Dichtung
- Höhe erweiterbar durch Aufsatzrahmen
- Serienmäßig plombierbare Deckel
- Plombierbarer Berührungsschutz
- UV-beständig
- Witterungsbeständig
- Chemische Beständigkeit
- Halogen- und Silikonfrei

Vorteile

- Werkzeuglose Schnellmontage
- Kein Ausschlagen von Seitenwänden
- Kein zusätzliches Dichtungsmaterial notwendig
- Einfache Verdrahtungsmöglichkeit
- 1 Gehäuseverbinder für alle Gehäusegrößen
- Gehäuseverbinder liegen in ausreichender Menge bei

Nutzen

- Weniger Montagezeit und -kosten
- Investitionssicher durch leichtes Erweitern und Anpassen von bestehenden Anlagen
- Flexibler Einsatz der Gehäuse für unterschiedlichste Einsatzbereiche
- Einsparung in der Lagerhaltung
- Sicherheit durch den Einsatz geprüfter Komponenten
- Rundum-Sorglos Paket aus Produkten und Planungs-Software



Hauptverwaltung
 Im Gewerbehark 1, D-58579 Schalksmühle
 Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
 Telefon: 0 23 55 / 8 92-0
 Telefax: 0 23 55 / 8 92-299
 e-mail: info@spelsberg.de
 Internet: www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
 Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
 Postfach 30, D-99627 Buttstädt
 Telefon: 03 63 73 / 98-400
 Telefax: 03 63 73 / 98-499

