

Probado del surtido de Bossard

DURBAL® Articulaciones

DURBAL® inicia la nueva década con muchas novedades, con una nueva identidad corporativa, con un nuevo catálogo de productos y con una nueva página web. Igual que antes, en los primeros puestos se encuentran la precisión, la calidad y la fiabilidad.



Línea Premium

Las articulaciones de alto rendimiento de DURBAL® de la línea Premium son especialmente adecuadas para el uso con altas velocidades, grandes ángulos de giro o movimientos giratorios. Del mismo modo, estas articulaciones aguantan grandes cargas.

Cumplen la norma ISO 12240-4 y constan de carcasa y anillo interno con rodamientos de bolas a rótula o rodillos integrados. Todos los modelos están disponibles con vástagos derechos o izquierdos.

Línea Classic

Las articulaciones DURBAL® sin mantenimiento de la línea Classic se encuentran en primera línea de la aplicación en los movimientos de giro y velocidades bajas. Por ello, estas articulaciones presentan una alta resistencia a las cargas y son adecuadas también para su uso con cargas racheadas.

Cumplen la norma ISO 12240-4 y constan de carcasa, mitad de rodamiento, anillo interno y un rodamiento de deslizamiento integrado y fijado.

Línea Basic

Las articulaciones estándar de DURBAL® de la línea Basic sirven para la transmisión de fuerzas estáticas y dinámicas en conexión con movimientos de giro, volcado y torsión. Cumplen los requisitos estándar habituales.

Las articulaciones estándar con rodamiento de deslizamiento fijado están disponibles en los modelos sin mantenimiento o con mantenimiento.

Soluciones específicas para los clientes

Los modelos especiales abren posibilidades casi ilimitadas que se fabrican en combinación con los programas de productos de la línea Premium, Classic y Basic según los diseños específicos del cliente.

Así la colaboración intensa de Bossard con DURBAL® garantiza a todos los clientes la mejor solución posible.

Surtido Bossard Línea Premium

BN 205	Tipo BRM, derecha	10 tamaños de Ø 6 hasta Ø 30 mm
BN 230	Tipo BRM, izquierda	10 tamaños de Ø 6 hasta Ø 30 mm
BN 231	Tipo BRF, derecha	11 tamaños de Ø 6 hasta Ø 30 mm
BN 233	Tipo BRF, izquierda	11 tamaños de Ø 6 hasta Ø 30 mm
BN 236	Tipo PF, derecha	3 tamaños de Ø 10 hasta Ø 20 mm
BN 237	Tipo PF, izquierda	3 tamaños de Ø 10 hasta Ø 20 mm
BN 304	Tipo BRTM, derecha	5 tamaños de Ø 12 hasta Ø 30 mm
BN 327	Tipo BRTM, izquierda	5 tamaños de Ø 12 hasta Ø 30 mm
BN 329	Tipo BRTF, derecha	4 tamaños de Ø 16 hasta Ø 30 mm
BN 352	Tipo BRTF, izquierda	4 tamaños de Ø 16 hasta Ø 30 mm

Surtido Bossard Línea Classic

BN 34	Tipo BEM, derecha	11 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 35	Tipo BEM, izquierda	11 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 99	Tipo BEF, derecha	12 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 158	Tipo BEF, izquierda	12 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 492	Tipo EM, derecha	9 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 159	Tipo EM, izquierda	9 tamaños de Ø 5 hasta Ø 30 mm
BN 491	Tipo EF, derecha	10 tamaños de Ø 6 hasta Ø 35 mm
BN 204	Tipo EF, izquierda	10 tamaños de Ø 6 hasta Ø 35 mm

<https://shop.bossard.com>