



Bossard Selection

Smarte Produkte für smarte Lösungen



«Verblüffend einfach verbinden:
Die Produktlösungen der Bossard
Selection machen es möglich.»

SMARTE IDEEN IN VERBINDUNG GEBRACHT

Bossard Selection

Die Bossard Selection ist ein sorgfältig ausgewählter Auszug multifunktionaler Verbindungselemente. Die konstante Verfügbarkeit sowie die Exklusivität dieser Verbindungslösungen machen diese Auswahl einzigartig.

Multifunktionalität

Die Bossard Selection beinhaltet ausschliesslich Verbindungselemente, welche mehrere Funktionen vereinen und damit äusserst wirtschaftlich sind.

Das bedeutet für Sie:

- Multifunktion in der Anwendung
- Weniger Einzelteile
- Schnellere und sichere Verarbeitung
- Über 30% Rationalisierungspotential in der gesamten Wertschöpfungskette einer Verbindung
- Schnellere Durchlaufzeit
- Reduzierte Montagezeit
- Erhöhte Produktivität

Verfügbarkeit, weltweit

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung in der weltweiten Beschaffung und dem Einkauf von Verbindungsprodukten können wir gewährleisten, dass unsere internationale Beschaffung die höchsten Standards in den Bereichen Qualität, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit erfüllt.

Unsere Beschaffungskompetenz, in Kombination mit unserer jahrelangen Erfahrung am Markt, ermöglicht uns die Zusammenstellung eines Sortiments, welches unseren Kunden alles aus einer Hand bietet. Die Produkte der Bossard Selection sind alle ab Lager verfügbar.

Das bedeutet für Sie:

- Beschaffungssicherheit
- Flexibilität
- Bessere Planung
- Erhebliche Kostenersparnis
- Erhöhte Produktivität






Exklusiv bei Bossard erhältlich

Bossard steigert die Produktivität seiner Kunden. Bei uns nennen wir das Proven Productivity, da wir diese Aussage auch beweisen können. Unter anderem erreichen wir dieses Ziel, indem wir unseren Kunden exklusive Produkte mit einzigartigen Vorzügen anbieten. Die Bossard Selection erhalten Sie exklusiv bei Bossard.

ECOSYN®-FIX

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit

Rüttel- und vibrationsfest: ecosyn®-fix Schrauben sparen Zeit in der Montage, Kosten in der Bewirtschaftung und geben Sicherheit in der Anwendung.

	Bestellnummer	Brand	Details	Werkstoffe	Oberfläche	Ø von/bis
	BN 5128	ecosyn®-fix	Linsenschraube Innensechsrund	4.8	verzinkt-blau	M2.5 – M6
	BN 4825	ecosyn®-fix	Linsenschraube Kreuzschlitz Phillips Form H	4.8	verzinkt-blau	M2 – M6
	BN 5950	ecosyn®-fix	Sechskantschraube mit Flansch	4.8	verzinkt-blau	M3 – M8
	BN 10649	ecosyn®-fix	Linsenschraube Innensechsrund	INOX A2	–	M2.5 – M6
	BN 5952	ecosyn®-fix	Linsenschraube Kreuzschlitz Phillips Form H	INOX A2	–	M2.5 – M6

Eine grosse Auswahl unserer ecosyn®-fix Produkte finden Sie im Bossard E-Shop.

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Selbstbohrschrauben mit hoher Bohrleistung – auch in INOX

Direktverschraubungen für Aluminium, Stahlbleche und rostbeständige Dünnwandbleche in einem Arbeitsgang. Sicher, schnell, multifunktional und kostengünstig.




	Bestellnummer	Brand	Details	Werkstoffe	Oberfläche	Ø von/bis
	BN 1878	ecosyn®-drill	Linsen-Bohrschraube Form N Kreuzschlitz Phillips Form H	Stahl einsatzgehärtet 560 HV	verzinkt-blau	ST2.9 – ST6.3
	BN 11904	ecosyn®-drill	Linsen-Bohrschraube Form N Innenachtkant	Stahl einsatzgehärtet 560 HV	verzinkt-blau	ST3.5 – ST4.8
	BN 1879	ecosyn®-drill	Senk-Bohrschraube Form P Kreuzschlitz Phillips Form H	Stahl einsatzgehärtet 560 HV	verzinkt-blau	ST2.9 – ST6.3
	BN 1880	ecosyn®-drill	Sechskant-Bohrschraube Form K	Stahl einsatzgehärtet 560 HV	verzinkt-blau	ST3.5 – ST6.3
	BN 1387	ecosyn®-MRX	Linsen-Bohrschraube mit Bund Innenachtkant	INOX	–	ST4.2 – ST4.8
	BN 10319	ecosyn®-MRX	Sechskant-Bohrschraube mit montierter Dichtscheibe	INOX	–	ST4.8 – ST6.3
	BN 14729	ecosyn®-MRX	Sechskant-Bohrschraube ohne Dichtscheibe	INOX	–	ST4.2 – ST6.3
	BN 14727	ecosyn®-MRX	Linsen-Bohrschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z	INOX	–	ST3.5 – ST4.8

Alle ecosyn®-drill und ecosyn®-MRX Produkte sind im Bossard E-Shop erhältlich.

INNENSECHSRUND

Optimale Kraftübertragung und geringer Verschleiss

Durch das Übertragen der Antriebskräfte über die Flächen ergeben sich wenig Verschleiss und eine hohe Produktivität. Auch in Kleinstdimensionen ab Lager verfügbar.

	Bestellnummer	Details	Werkstoffe	Oberfläche	Ø von/bis
	BN 20005	Linsenschraube Innensechsrund ohne Schaft	08.8 / 8.8	verzinkt-blau	M2 – M8
	BN 6404	Linsenschraube Innensechsrund ohne Schaft	08.8 / 8.8	verzinkt-blau	M2 – M8
	BN 4850	Zylinderschraube Innensechsrund mit niedrigem Kopf ohne Schaft	08.8 / 8.8	verzinkt-blau	M3 – M8
	BN 20367	Linsenschraube Innensechsrund mit Flansch ohne Schaft	08.8	verzinkt-blau	M3 – M12
	BN 4851	Senkschraube Innensechsrund ohne Schaft	08.8 / 8.8	verzinkt-blau	M2 – M8

Das ganze Sortiment unserer Innensechsrund Produkte finden Sie im Bossard E-Shop.



«Egal ob maschinell oder von Hand: Der Innensechsrund-Antrieb garantiert einen optimalen Verschraubungsprozess.»

INNOVATION

Verblüffend einfach verbinden

Mit diesen Produktlösungen eröffnen sich neue Perspektiven bei Konstruktion und Design. Das Resultat: Schlankeres Design, vereinfachte Arbeitsgänge, zuverlässige Montage, erhöhte Produktivität.

	Bestellnummer	Details	Werkstoffe	Oberfläche	Ø von/bis
	BN 1206	Zylinderschraube mit Innensechskant und extrem niedrigem Kopf	~ 010.9	schwarz	M2- M10
	BN 9524	Zylinderschraube mit Innensechskant und extrem niedrigem Kopf ohne Schaft	~ 08.8	verzinkt-blau	M2- M10
	BN 20146	Zylinderschraube mit Innensechskant und extrem niedrigem Kopf ohne Schaft	INOX A2	-	M2 - M8
	BN 1720	Linsen-Kombischraube mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarem Federring DIN 127 B	Stahl 4.8 Federring aus Federstahl	verzinkt-blau	M2.5 - M5
	BN 40100	Linsen-Kombischraube mit Kreuzschlitz Phillips Form H und unverlierbarer Zahnscheibe - DIN 6797 A	Stahl 4.8 Zahnscheibe aus Federstahl	verzinkt-blau	M3; M3,5; M4
	BN 20218	Linsen-Kombischraube «Freedriv» mit Kreuzschlitz Pozidriv Form Z, Schlitz und unverlierbarer Vierkant-Scheibe	Stahl 5.8	verzinkt-blau	M3; M3,5; M4
	BN 14551	Gewindefurchende Linsenschrauben mit Kratznocken metrischem Gewinde, Innensechskant und Schlitz	Stahl einsatzgehärtet 450 - 550 HV	verzinkt-blau mit Gleitschicht	M3; M4

Ein grosses Sortiment an innovativen Produktlösungen finden Sie im Bossard E-Shop.



«Innovation schafft Perspektiven:
Vereinfachte Montage
im Apparatebau.»



«Entdecken Sie die Bossard Selection mit allen Vorzügen. Multifunktional, einfach und flexibel. Exklusiv bei Bossard.»


Weitere Infos erhalten Sie unter:
www.bossard.com/selection



SCAN ME

PROVEN PRODUCTIVITY – EIN VERSPRECHEN AN UNSERE KUNDEN

Die Erfolgsstrategie



Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit unseren Kunden wissen wir, was nachweislich und nachhaltig Wirkung erzielt. Wir haben erkannt, was es braucht, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu stärken. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden in drei strategischen Kernbereichen.

Erstens, beim Finden optimaler **Produktlösungen**, spricht bei der Evaluation und Nutzung des besten Verbindungsteils für die jeweils angedachte Funktion in den Produkten unserer Kunden.

Zweitens, vom Moment an, in dem unsere Kunden beginnen, ein neues Produkt zu entwickeln, liefert unser **Anwendungs-Engineering** die «smartesten» Lösungen für alle möglichen Herausforderungen der Verbindungstechnik.

Und drittens, mit **Smart Factory Logistics**, unserer Methodik, mit intelligenten Logistiksystemen und massgeschneiderten Lösungen die Produktionen unserer Kunden «smart» und «lean» zu optimieren.

Als Versprechen an unsere Kunden verstanden, enthält «Proven Productivity» zwei Elemente: Erstens, dass es nachweislich funktioniert. Und zweitens, dass es die Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden nachhaltig und messbar verbessert.

Und für uns ist es eine Philosophie, die uns täglich motiviert, stets einen Schritt voraus zu sein.

Bossard AG
Steinhauserstrasse 70
Postfach
CH-6301 Zug

T +41 41 749 66 11
F +41 41 749 66 22

bossard@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 14
DE-89186 Illerrieden

T +49 7306 782 400
F +49 7306 782 401

deutschland@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Austria GmbH
Concorde Business Park 2/F/15
AT-2320 Schwechat

T +43 1 797 70 0
F +43 1 797 70 61

austria@bossard.com
www.bossard.com