

BENZING

Colliers d'épaulement pour arbres et outils de pose

Quel type de collier d'épaulement est compatible avec quel outil de montage selon la norme DIN 6799

I Les outils de montage pour les colliers d'épaulement de type SS et BS sont disponibles sur demande

	Numéro de l'article	Dimension nominale	Numéro de l'article	Numéro de l'article	
BN-809 Colliers d'épaulement pour arbres en vrac 	1284592	0,8	1412272	1412418	
	1284606	1,2	1412280	1412426	
	1284614	1,5	1412299	1412434	
	1284622	1,9	1412302	1412442	
	1284630	2,3	1412310	1412450	
	1284649	3,2	1412329	1412469	
	1284657	4	1412337	1412477	
	1284665	5	1412345	1412485	
	1284673	6	1412353	1412493	
	1284681	7	1412361	1412507	
	1284703	8	1412388	1412515	
	1284711	9	Disponibles sur demande	1412523	
	1284738	10	Disponibles sur demande	1412531	
	1284746	12	Disponibles sur demande	9092290	
	1284754	15	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
	1284762	19	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
	1284770	24	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
1284789	30	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande		
BN-810 Colliers d'épaulement pour arbres en vrac 	1284800	1,5	1412299	1412434	
	1284819	1,9	1412302	1412442	
	1284827	2,3	1412310	1412450	
	1284835	3,2	1412329	1412469	
	1284843	4	1412337	1412477	
	1284851	5	1412345	1412485	
	1284878	6	1412353	1412493	
	1284886	7	1412361	1412507	
	1284894	8	1412388	1412515	
	1284908	9	Disponibles sur demande	1412523	
	1284916	10	Disponibles sur demande	1412531	
	1284924	12	Disponibles sur demande	9092290	
	1284932	15	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
	1284940	19	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
	1284959	24	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande	
				BN-1179 Benzing Poignées de montage pour colliers d'épaulement DIN 6799 court 	BN-1180 Benzing Poignées de montage pour colliers d'épaulement DIN 6799 long 

	Numéro de l'article	Dimension nominale	Numéro de l'article	Numéro de l'article
BN-811 Colliers d'épaulement pour arbres magasinés 	1284967	0,8	1412272	1412418
	1284975	1,2	1412280	1412426
	1284983	1,5	1412299	1412434
	1284991	1,9	1412302	1412442
	1285009	2,3	1412310	1412450
	1285017	3,2	1412329	1412469
	1285025	4	1412337	1412477
	1285033	5	1412345	1412485
	1285041	6	1412353	1412493
	1285068	7	1412361	1412507
	1285076	8	1412388	1412515
	1285084	9	Disponibles sur demande	1412523
	1285092	10	Disponibles sur demande	1412531
BN-812 Colliers d'épaulement pour arbres magasinés 	1285114	1,5	1412299	1412434
	1285122	1,9	1412302	1412442
	1285130	2,3	1412310	1412450
	1285149	3,2	1412329	1412469
	1285157	4	1412337	1412477
	1285165	5	1412345	1412485
	1285173	6	1412353	1412493
	1285181	7	1412361	1412507
	1285203	8	1412388	1412515
	1285211	9	Disponibles sur demande	1412523
	1285238	10	Disponibles sur demande	1412531
BN-679 Colliers d'épaulement pour arbres en vrac 	1254464	1,2	1412280	1412426
	1254472	1,5	1412299	1412434
	1254480	1,9	1412302	1412442
	1254499	2,3	1412310	1412450
	1254502	3,2	1412329	1412469
	1254510	4	1412337	1412477
	1254529	5	1412345	1412485
	1254537	6	1412353	1412493
	1254545	7	1412361	1412507
	1254553	8	1412388	1412515
	1254561	9	Disponibles sur demande	1412523
	1254588	10	Disponibles sur demande	1412531
	1254596	12	Disponibles sur demande	9092290
	1254618	15	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande
	1254626	19	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande
	1254634	24	Disponibles sur demande	Disponibles sur demande

BN-1179

Benzing
Poignées de montage pour colliers d'épaulement DIN 6799 court



BN-1180

Benzing
Poignées de montage pour colliers d'épaulement DIN 6799 long



