


BOSSARD

Proven Productivity



Bossard Selection

Chytré produkty pro chytré řešení



„Úžasné jednoduché upevnění: S naším řešením z Bossard Selection to možné je, přesvědčíme Vás.“

SJEDNOTILI JSME CHYTRÉ NÁPADY

Bossard Selection

Bossard Selection je pečlivě zvolená kombinace multifunkčních spojovacích prvků. Stálá dostupnost a vyjímečnost těchto spojovacích řešení činí naši kolekci zcela unikátní.

Multifunkčnost

Bossard Selection zahrnuje unikátní spojovací prvky, které slučují několik funkcí a tudíž je prokazatelně ekonomická.

Jaké výhody z toho pro vás plynou:

- Mnohostranná využitelnost
- Méně samostatných dílů
- Rychlejší a bezpečnější montáž
- Více než 30% racionalizačního potenciálu v rámci každého spoje
- Vyšší efektivita
- Kratší doba instalace
- Zvýšení produktivity

Dostupnost, celosvětově

S desítkami let zkušeností s globálními zakázkami a nákupem spojovacího materiálu můžeme zaručit, že naše mezinárodní veřejné zakázky splňují standart nejvyšší kvality, spolehlivosti, dostupnosti a bezpečnosti.

Naše odborné znalosti v kombinaci s léty zkušeností a praxe na trhu, nám umožňují sestavit celou řadu produktů, které můžeme nabídnout zákazníkům. Mohou tak získat vše pouze z jednoho zdroje. Produkty z kolekce Bossard Selection jsou běžně dostupné skladem.

Jaké výhody z toho pro vás plynou:

- Jistota dodávek
- Flexibilita
- Kvalitnější plánování
- Výrazné snížení nákladů
- Zvýšení produktivity






Exkluzivně od Bossard

Významně se podílíme na zvyšování produktivity svých zákazníků. Důkazem toho není pouze naše motto «Proven Productivity», ale především dlouhodobá spokojenost našich zákazníků, kvalitní servis a technické poradenství, které poskytujeme. Tohoto cíle úspěšně dosahujeme poskytováním exkluzivních výrobků s jedinečnými vlastnostmi. «Bossard Selection» vám může nabídnout pouze Bossard.

ECOSYN®-FIX

Bezpečně a ekonomicky

Odolný otřesům a vibracím: ecosyn®-fix šrouby šetří čas montáže, náklady na správu položky (redukce prvků) a poskytuje bezpečné spojení pro mnoho aplikací.

	Bossard označení	Značka	Podrobnosti	Materiál	Povrchová úprava	Ø Rozměry od/do
	BN 5128	ecosyn®-fix	Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s vnitřní hvězdíci	Ocel 4.8	pozinkováno modře	M2.5 – M6
	BN 4825	ecosyn®-fix	Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s křížovou drážkou Phillips typ H	Ocel 4.8	pozinkováno modře	M2 – M6
	BN 5950	ecosyn®-fix	Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou	Ocel 4.8	pozinkováno modře	M3 – M8
	BN 10649	ecosyn®-fix	Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s vnitřní hvězdíci	Nerezová ocel A2	–	M2.5 – M6
	BN 5952	ecosyn®-fix	Šrouby s čočkovou hlavou s přírubou s křížovou drážkou Phillips typ H	Nerezová ocel A2	–	M2.5 – M6

Velký výběr našich produktů ecosyn®-fix je dostupný na e-shopu Bossard.

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Vrtací šrouby také v nerezovém provedení

Šrouby k přímé montáži pro hliníkové, ocelové a nerezové plechy v jediné operaci. Bezpečné, rychlé, multifunkční a rentabilní.

	Bossard označení	Značka	Podrobnosti	Materiál	Povrchová úprava	Ø Rozměry od/do
	BN 1878	ecosyn®-drill	Vrtací šrouby s čočkovou hlavou typ N, s křížovou drážkou Phillips typ H	Ocel cementačně kalená 560 HV	pozinkováno modře	ST2.9 – ST6.3
	BN 11904	ecosyn®-drill	Vrtací šrouby s čočkovou hlavou –typ N, s vnitřním osmihranem	Ocel cementačně kalená 560 HV	pozinkováno modře	ST3.5 – ST4.8
	BN 1879	ecosyn®-drill	Vrtací šrouby se zápusťnou hlavou typ P, s křížovou drážkou Phillips typ H	Ocel cementačně kalená 560 HV	pozinkováno modře	ST2.9 – ST6.3
	BN 1880	ecosyn®-drill	Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou typ K	Ocel cementačně kalená 560 HV	pozinkováno modře	ST3.5 – ST6.3
	BN 1387	ecosyn®-MRX	Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s přírubou a vnitřním osmihranem	Nerezová ocel	–	ST4.2 – ST4.8
	BN 10319	ecosyn®-MRX	Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou s těsnicí podložkou	Nerezová ocel	–	ST4.8 – ST6.3
	BN 14729	ecosyn®-MRX	Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou bez těsnicí podložky	Nerezová ocel	–	ST4.2 – ST6.3
	BN 14727	ecosyn®-MRX	Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z	Nerezová ocel	–	ST3.5 – ST4.8

Všechny produkty ecosyn®-drill a ecosyn®-MRX jsou dostupné na e-shopu Bossard.

VNITŘNÍ HVĚZDICE (ŠESTIOBLOUČEK)

Optimální přenos síly a nízká míra opotřebení

Optimální přenos síly potřebný pro montáž díky tvaru vnitřní hvězdice přináší nižší opotřebení a vysokou produktivitu. K dispozici skladem i v malých rozměrech.

	Bossard označení	Podrobnosti	Materiál	Povrchová úprava	Ø Rozměry od/do
	BN 20005	Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Ocel 08.8 / 8.8	pozinkováno modře	M2 – M8
	BN 6404	Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Ocel 08.8 / 8.8	pozinkováno modře	M2 – M8
	BN 4850	Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Ocel 08.8 / 8.8	pozinkováno modře	M3 – M8
	BN 20367	Šrouby s nízkou čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s přírubou a s plným závitem	Ocel 08.8	pozinkováno modře	M3 – M12
	BN 4851	Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Ocel 08.8 / 8.8	pozinkováno modře	M2 – M8

Kompletní přehled produktů s vnitřní hvězdicí je dostupný na e-shopu Bossard.



„Ať už se jedná o ruční či strojní montáž: vnitřní hvězdice zajišťuje optimální montážní proces.“

INOVACE

Úžasně jednoduché upevnění

Tato produktová řešení otvírají nové perspektivy při konstruování a designu. Výsledek: lean design, zjednodušení operací, spolehlivá montáž, zvýšená produktivita.

	Bossard označení	Podrobnosti	Materiál	Povrchová úprava	Ø Rozměry od/do
	BN 1206	Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s velmi nízkou hlavou	Ocel - 010.9	černý	M2- M10
	BN 9524	Šrouby s velmi nízkou válcovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Ocel - 08.8	pozinkováno modře	M2- M10
	BN 20146	Šrouby s nízkou válcovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem	Nerezová ocel A2	-	M2 - M8
	BN 1720	Kombi šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a s neztratitelnou pružnou podložkou DIN 127 B	Ocel 4.8 Pružná podložka z pružinové ocele	pozinkováno modře	M2.5 - M5
	BN 40100	Šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips a s neztratitelnou ozubenou podložkou -DIN 6797 A	Ocel 4.8 Ozubená podložka z pružinové ocele	pozinkováno modře	M3; M3.5; M4
	BN 20218	Šrouby "Freedrive" s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv + přímou drážkou a neztratitelnou čtyřhrannou podložkou	Ocel 5.8	pozinkováno modře	M3; M3.5; M4
	BN 14551	Závitovářecí šrouby s čočkovou hlavou s integrovanou podložkou, s metrickým závitem s vnitřní hvězdicí a přímou drážkou a s výstupky	Ocel cementačně kalená 450 - 550 HV	pozinkováno modře voskováno	M3; M4

Široká škála inovativních produktových řešení je dostupná na e-shopu Bossard.



„Inovace přinášejí pokrok:
jednodušší montáž technických
zařízení.“



„Objevte kouzlo Bossard Selection se všemi výhodami, které nabízí. Multifunkční, jednoduché a flexibilní. Exkluzivně pouze od Bossard.“


Více informací na:
www.bossard.com/selection_cz



SCAN ME

PROVEN PRODUCTIVITY – NÁŠ ZÁVAZEK

Strategie vedoucí k úspěchu



Díky mnohaleté spolupráci s našimi zákazníky víme jak dosáhnout osvědčeného a stabilního výsledku. Zjistili jsme, co znamená posílit konkurenceschopnost našich zákazníků. Proto podporujeme naše zákazníky ve třech strategických klíčových oblastech.

Za prvé, při nalézání optimálního **řešení**, které spočívá ve volbě a použití nejvhodnějšího spojovacího prvku pro konkrétní výrobek a funkci, požadovanou zákazníkem.

Za druhé, od okamžiku, kdy naši zákazníci začínají vyvíjet nový výrobek, poskytujeme naše **oddělení vývoje aplikací** optimální řešení pro všechny náročné úkoly v oblasti spojování.

A za třetí, v efektivně nastavené logistice zákazníka, tedy pomocí chytrého a štíhlého řešení **Smart Factory Logistics** využíváme našich mnohaletých zkušeností a díky tomu jsme schopni zhotovit řešení šité míru dle konkrétních potřeb zákazníka.

“Proven Productivity” chápána jako závazek našim zákazníkům obsahuje dva prvky: Za prvé - prokazatelně funguje. A za druhé - je udržitelná a měřitelně zvyšuje produktivitu a konkurenceschopnost našich zákazníků.

Toto je naše filozofie, která nás každý den motivuje k tomu, abychom byli vždy o krok napřed.

Bossard CZ s.r.o.
Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno

T 420 547 131 300

odbyt@bossard.com
www.bossard.com