



### Tlak při roztržení test A



U test A se tlaková ucpávka KOENIG EXPANDER® staticky zatě-  
žuje až do tlaku při roztržení, resp. tlaku vytlačení. Tato zkouška  
se u SFC KOENIG provádí za účelem funkční zkoušky během  
výrobního procesu.

Těto funkční zkoušce je podrobena každá výrobní dávka (šarže).

### Zkušební tlak test B



V případě testu B je tlaková ucpávka KOENIG EXPANDER®  
vystavena dlouhodobému testu za podmínek blízkým praxi. Zjiš-  
ťuje se takový tlak, jenž lze zaznamenat u přerušovaných zatížení  
tlakem a teplotních výkyvů bez vytlačení těsnici tlakové ucpávky.

#### Podmínky

- Teplota: 2 h při +100 °C/2 h při -40 °C  
U série LK a LP částečně  
+150 °C/-40 °C  
cca 30–60 min
- Změna teploty: Přerušovaný, 2000–5000 cyklech  
(dlouhodobý test 168 h)
- Tlak: tolerance, holé povrchy, kruhovitost a  
drsnost, jakož i vzdálenost od okraje a  
stěny podle specifikací SFC KOENIG.
- Doba trvání:
- Otvor: