Werkzeugliste für Aderendhülsen zur richtigen Vercrimpung nach UL

Isolierte Aderendhülsen, Bandform, Multinorm

(BN 22323, BN 22324, BN 22325)



⧄ mm²	L	AWG	Abisolier-länge [mm]	UL Leiter-klasse	UL zertifizierte Maschine**
0.5	8	21	12	B, K	
0.5	10	21	14	B, K	
0.75	8	19	12	B, K, Q	
0.75	10	19	14	B, K, Q	
1	8	18	12	B, K, Q	
1	10	18	14	B, K, Q	
1.5	8	16	12	B, K	
1.5	10	16	14	B, K	
2.5*	8	14	12	B, K	
2.5*	10	14	14	B, K	

Zertifiziert nach UL486F / CSA

* Identisch zur Standard 2,5mm²-Version

** Um nähere Auskunft über die UL zertifizierten Maschinen zu erhalten, kontaktieren Sie unser Produkt Management Elektro elektro@bossard.com