

1) Statistischer Mittelwert

**BN 55511**
**Federnde Druckstücke**

mit rollender Kugel und Schlitz

Standard-Federkraft


Automatenstahl

brüniert

- Lager: Kunststoff
- Kugel: Kugellagerstahl gehärtet
- Feder: INOX



Article#	d <sub>1</sub>	l	a	d <sub>2</sub>	n	F <sub>1</sub> ~N	F <sub>2</sub> ~N	Code
7900097	M5	12	0,5	2	0,8	4,8	6,8	22051.0005
7900096	M6	14	0,7	2,5	1	6,3	10	22051.0006
7900095	M8	16	0,95	3,5	1,2	16	24	22051.0008
7900100	M10	19	1,4	4,5	1,5	18,8	31,7	22051.0010
7900099	M12	22	2,5	6,5	2	24	49	22051.0012
7900098	M16	24	3,1	8,5	2	38	68	22051.0016



1) Statistischer Mittelwert

**BN 55512**
**Federnde Druckstücke**

mit rollender Kugel und Schlitz

verstärkte Federkraft

Automatenstahl


brüniert

- Lager: Kunststoff
- Kugel: Kugellagerstahl gehärtet
- Feder: INOX



Verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Article#	d <sub>1</sub>	l	a	d <sub>2</sub>	n	F <sub>1</sub> ~N	F <sub>2</sub> ~N	Code
7900103	M5	12	0,5	2	0,8	10	14	22051.0205
7900102	M6	14	0,7	2,5	1	11	16	22051.0206
7900101	M8	16	0,95	3,5	1,2	23	40	22051.0208
7900106	M10	19	1,4	4,5	1,5	28	54,3	22051.0210
7900105	M12	22	2,5	6,5	2	36,5	77,3	22051.0212
7900104	M16	24	3,1	8,5	2	50	88,7	22051.0216



1) Statistischer Mittelwert

**BN 55513**
**Federnde Druckstücke**

mit rollender Kugel und Schlitz


Standard-Federkraft

INOX 1.4305

- Lager: Kunststoff
- Kugel: INOX gehärtet
- Feder: INOX



Article#	d <sub>1</sub>	l	a	d <sub>2</sub>	n	F <sub>1</sub> ~N	F <sub>2</sub> ~N	Code
7900109	M5	12	0,5	2	0,8	4,8	6,8	22051.0405
7900108	M6	14	0,7	2,5	1	6,3	10	22051.0406
7900107	M8	16	0,95	3,5	1,2	16	24	22051.0408
7900112	M10	19	1,4	4,5	1,5	18,8	31,7	22051.0410
7900111	M12	22	2,5	6,5	2	24	49	22051.0412
7900110	M16	24	3,1	8,2	2	38	68	22051.0416



1) Statistischer Mittelwert

**BN 55514**
**Federnde Druckstücke**

mit rollender Kugel und Schlitz

verstärkte Federkraft

INOX 1.4305

- Lager: Kunststoff
- Kugel: INOX gehärtet
- Feder: INOX



Verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen

Article#	d <sub>1</sub>	l	a	d <sub>2</sub>	n	F <sub>1</sub> ~N	F <sub>2</sub> ~N	Code
7900115	M5	12	0,5	2	0,8	10	14	22051.0605
7900114	M6	14	0,7	2,5	1	11	16	22051.0606
7900113	M8	16	0,95	3,5	1,2	23	40	22051.0608
7900118	M10	19	1,4	4,5	1,5	28	54,3	22051.0610
7900117	M12	22	2,5	6,5	2	36,5	77,3	22051.0612
7900116	M16	24	3,1	8,5	2	50	88,7	22051.0616