

SPANRESERVOIR LANG | CHIP RESERVOIR LONG

Gewindeeinsätze | Threaded inserts

Material*

ST Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt, blau passiviert, RoHS-konform


SS43 Nichtrostender Stahl 1.4305

Material*

ST Case-hardened steel, zinc-plated, blue passivated, conform to RoHS

SS43 Stainless steel 1.4305

Bestellbeispiel | Ordering data example: FTI38M4ST



Bestellbezeichnung Part description	Gewindeeinsatz** Threaded insert**				Tmin	Aufnahmeloch*** Location hole***				
	d	l	d ₁	p		D Metall Metal	D Kunststoff Plastic	Wmin Leichtmetall Light alloys	Wmin Gusseisen Cast iron	Wmin Kunststoff Plastic
FTI38M4	M4	8	6.5	0.8	10	6.1–6.2	6.0–6.2	1.3	1.95	1.63
FTI38M5	M5	10	8	1	13	7.6–7.7	7.4–7.7	1.6	2.4	2.00
FTI38M6	M6	12	10	1.25	15	9.5–9.6	9.3–9.6	2	3	2.50
FTI38M8	M8	14	12	1.5	17	11.3–11.5	11.1–11.5	2.4	3.6	3.00
FTI38M10	M10	18	14	1.5	22	13.3–13.5	13.1–13.5	2.8	4.2	3.50

* Weitere Typen auf Anfrage

* Additional types on request

** **Toleranzen:** Innen- und Außengewinde entsprechen Toleranz ISO 2 (6H), übrige Abmessungen ISO 2768-m.

** **Tolerances:** Internal and external threads conform to Tolerance ISO 2 (6H), further dimensions ISO 2768-m.

*** **Einbaudaten:** Wir weisen darauf hin, dass die angegebenen mm-Maße Richtwerte darstellen und je nach Werkstoff des Formteils variieren können. Vor einer Serienfertigung sind Versuche angezeigt.

*** **Installation data:** Please note that the mm dimensions quoted represent standard values and may vary depending on the material of the molded part. It is advisable to run trials prior to series production.

Änderungen vorbehalten. Das aktuelle Sortiment und die Abmessungen entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Bossard E-Shop.
Subject to change without notice. Please refer to your local Bossard E-Shop for the current assortment and dimensions.