

BOSSARD

Proven Productivity



Presse Haeger®

Macchine multifunzionali per applicazione inserti autoaggancianti con produttività e qualità elevate

HAEGER®

Flessibili, ad alte prestazioni e sicure.

Installazione affidabile di prigionieri,
distanziali e dadi autoaggancianti.



Haeger® è un'azienda PennEngineering® Company leader a livello mondiale nello sviluppo di macchine di concezione innovativa.

Il sistema di installazione Haeger® è basato su una meccanica totalmente idraulica, mentre il nuovo sistema di alimentazione modulare consente un attrezzaggio più facile e veloce. La tecnologia SingleTouch consente l'inserimento di autoaggancianti PEM® esatto e sicuro in termini di processo. L'affidabilità delle macchine Haeger® crea vantaggi economici sui costi di produzione.

FLESSIBILITÀ DELLE MACCHINE DI HAEGER®.

Le macchine consentono una installazione affidabile di tutti gli autoaggancianti PEM® : dai prigionieri, dai distanziali ai dadi autoaggancianti.

L'ampia gamma di utensili consente l'installazione di inserti autoaggancianti anche in condizioni particolari.

Con riserva di modifica . Altri tipi su richiesta.

LA NOSTRA OFFERTA:

- Analisi della tipologia di macchina ottimale.
- Studio di una soluzione tecnicamente perfetta in base alle vostre specifiche esigenze.
- Dimostrazione dettagliata e ampia consulenza sulla gamma delle macchine Haeger®.
- Compilazione di un'offerta non vincolante.
- Assistenza e manutenzione macchina in loco da parte di KVT-Fastening GmbH.

VALORI AGGIUNTI



RISPARMIO DI TEMPO



QUALITÀ



RIDUZIONE DEI COSTI



SOLUZIONI PERSONALIZZATE



ASSISTENZA IN LOCO

LA GAMMA HAEGER®:



MODELLO 618 MSPE

- Forza cilindro massima di 53 kN.
- Dispositivo di sosta punzone (opzionale).
- Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale).
- Unità di controllo TPS e porta utensili.
- Multistazione TIS (opzionale).



MODELLO 824 MSPE

- Forza cilindro massima di 72 kN.
- Dispositivo di sosta punzone.
- Sistema di alimentazione automatica modulare (opzionale).
- Unità di controllo TPS e porta utensili.
- Multistazione TIS (opzionale).



MODELLO 824 WINDOWTOUCH 4E

- Forza cilindro massima di 72 kN (incrementabile a 90 kN su richiesta).
- Cambio utensile in 3 secondi, anziché in 3 minuti.
- Il nuovo shuttle assicura un allineamento di precisione.
- Sistema di alimentazione automatica modulare (dotazione di serie).
- Magazzino utensili integrato.
- Multistazione TIS (dotazione di serie).



MODELLO 824 ONETOUCH 4E LITE

- Tutti i vantaggi della macchina 824 WindowTouch 4e.
- Dotazione aggiuntiva:
 - + un secondo sistema di alimentazione automatica e nuovo dispositivo di cambio utensile: è possibile il passaggio a qualsiasi altra configurazione di attrezzaggio in soli 10 secondi.



MODELLO 824 ONETOUCH 4E

- I vantaggi di 824 WindowTouch 4e.
- Dotazione aggiuntiva:
 - + cambio utensile inferiore automatico a 4 stazioni, in 3 secondi.
 - + cambio utensile superiore automatico a 4 stazioni.
 - + 4 moduli di alimentazione automatica

Con riserva di modifica . Altri tipi su richiesta.

www.bossard.com